



Ремет
Техинформация
230

Производство
керамических оболочек -
Связующее

REMASOL® JUS-DIP™

Remasol Jus-Dip – инновационная готовая к использованию суспензия, которая не требует постоянного смешивания или перемешивания. Идеально подходит для художественного и скульптурного литья.

Данный связующий состав разрабатывался Remet в качестве готовой к использованию суспензии с оптимизацией уровней огнеупорного кремнезема и полимеров для получения наилучшего результата. Такая единая система включает в себя как смачивающий, так и антивспенивающий агент, поэтому при работе с суспензией требуется относительно низкое количество сложного технического оборудования.

Типовые характеристики	
рН	9.9 - 10.5
Твердые вещества в кремнеземе (%)	24%
Твердые вещества в суспензии (%)	70%
Вязкость (по вискозиметру Цана № 4)	25 - 30

Инструкции по применению

- Remasol Jus-Dip поставляется готовым к использованию и не требует постоянного перемешивания.
- Несмотря на то, что материал сохраняется в суспензии во взвешенном состоянии, перед употреблением важно перемешивать материал с помощью смесителя.
- Рекомендуется использовать обсыпку Remasil® 50 30-60 для первых слоев и Remasil 50 16-30 для последующих слоев до тех пор, пока не будет достигнута требуемая толщина.

Особенности







- Готов к использованию – Непосредственное погружение в бак.
- Отличная адгезия к воску.
- Предотвращает распространенные дефекты первого слоя, в том числе вспучивание, растрескивание и коробление.
- Готов к использованию: Уровни содержания кремнезема и полимеров были оптимизированы для обеспечения максимальной адгезии, прочности и эластичности. Добавлены смачивающий и антивспенивающий агенты.
- Может быть использован в качестве первичного или вспомогательного материала.
- Стабильный показатель рН.
- Отличная долговечность суспензии.
- Включает индикатор высыхания REMET® Sci-Dry™, который помогает удостовериться в том, что оболочки готовы к повторному погружению.
- Удобен в использовании.
- Отлично зарекомендовал себя при неоптимальных условиях сушки, среды и переработки

REMET UK LTD
44 Riverside II, Sir Thomas Longley Road
Rochester, Kent ME2 4DP, UK

T: +44 (0) 1634 226 240
F: +44 (0) 1634 226 241
E: Enquiries@remetuk.com

YOUR CONCEPT TO CASTING PARTNER

Application Instructions

	
<ul style="list-style-type: none"> • Перед использованием продукт следует тщательно перемешать. • Несмотря на то, что огнеупорный материал находится в суспензии во взвешенном состоянии, со временем может наблюдаться некоторое осаждение частиц. 	<ul style="list-style-type: none"> • Погрузите восковую часть в суспензию. • В качестве альтернативного метода суспензию можно нанести кистью.
	
<ul style="list-style-type: none"> • Дайте излишкам суспензии стечь с восковой части в бак. • Убедитесь, что все участки воска полностью покрыты суспензией. 	<ul style="list-style-type: none"> • Нанесите обсыпку на поверхность с помощью сита. • Убедитесь в том, что все поверхности покрыты. • Для первых двух слоев следует использовать Remasil 50 30/60. • Для последующих слоев следует использовать Remasil 50 16/30 до тех пор, пока не будет обеспечена требуемая толщина.
	
<ul style="list-style-type: none"> • После нанесения обсыпки оболочку необходимо высушить. • Высыхание можно определить по изменению цвета оболочки с желтого на кремовый. 	<ul style="list-style-type: none"> • В конце, на оболочку следует нанести окончательный защитный слой, которому необходимо дать высохнуть.

YOUR CONCEPT TO CASTING PARTNER



Код тарифа

38241000 – Готовые связующие для литейного производства.

Упаковка

Пластиковые баки емкостью 45 кг Как правило, 30 л

Охрана труда и промышленная безопасность

Перед использованием ознакомьтесь с Паспортом безопасности материала.

Хранение и обращение

Не допускайте замерзания материала и воздействия на него высоких температур (выше 40 °C).

Хранить вдали от источников бактерий, так как в противном случае срок службы суспензии значительно сокращается.

При обращении, переноске и дозировании учитывайте рекомендации по оптимальной ручной переноске.

Срок годности материала – 1 год. Перемешивать перед использованием.

Утилизация

Осуществляйте утилизацию в соответствии со всеми местными и национальными нормативными требованиями.

Информация и/или рекомендации даны на основании данных исследований и рассматриваются как точные. Документ предлагается к использованию квалифицированным техническим персоналом на их собственное усмотрение и риск без гарантии точности данных. Ремет не предоставляет гарантии и не признает ответственности за использование продукта и относящейся к этому использованию информации. Никакая часть данного документа не может рассматриваться как рекомендация к нарушению патентного права.

YOUR CONCEPT TO CASTING PARTNER